

vibro energy - Micro Separator

MS-123

model 300A

小型振動ふるい機



試験ふるい対応機

MS-123 model 300A vibro energy - Micro Separator

MS-123 model 300Aは市販の試験ふるい対応機です。

試験ふるいは軽くて扱いやすく、ネット通販などで必要なふるいがタイムリーに入手できますので、一層使用範囲が広がり便利になりました。

vibro energy - Micro Separator

MS-123 model 300A

小型振動ふるい機



市販の試験ふるい対応機

少量、多品種のふるい作業に最適。

Sieve

- MS-123 model 300Aはφ300x100の規格の試験ふるいを
ご使用ください。

Easy & Quick

- パッチン錠を外せばふるい部が簡単に外れますので、すばやく
洗浄できて連続して多品目のふるい作業が可能です。
- 稼働音がきわめて小さいので、静かな作業環境にも対応いたします。
- 動作は安定していますので、机の上に置くだけでお使いいただけます。
- メンテナンスや交換部品はほとんどありません(ふるいの網は除く)。

Function

- 粉体・粒体・液体・粘体のふるい作業
- 混入した異物の除去作業
- 混合の前処理・ダマ取り・空気入れ・さばき

Application

食品・医薬品・化学製品・陶器セラミック・機械金属・電子部品

Performance

| ※網径φ300 | | | | | |
|---------|--------|---------|------------|--------|-----------|
| 小麦粉 | 30mesh | 60Kg/hr | チョコレートパウダー | 20mesh | 10Kg/hr |
| 米粉 | 60mesh | 70Kg/hr | オレンジジュース | 80mesh | 120lt./hr |
| グラニュー糖 | 12mesh | 40Kg/hr | トウガラシ粉 | 16mesh | 60Kg/hr |
| 粉糖 | 40mesh | 10Kg/hr | | | |

Spec

| | |
|------|---------------------|
| 使用電力 | 単相100V 50/60Hz 125W |
| 主な材質 | オールSUS304 |

Dimensions

Variation

排出口の形状
バリエーション



MS-123VH
<直下型排出口>

フタの形状
バリエーション



ホッパー付きフタ



マグネットユニット



取っ手付きフタ

