

マグネット装着モデル

MS-123MG

小型振動ふるい機



鉄粉・鉄片除去

MS-123MG vibro energy - Micro Separator

MS-123MGは従来のふるい機能に加えて、鉄粉・鉄片除去のための
マグネット アセンブリーを装着し、異物対策機能を更に強化しました。



マグネット装着モデル
鉄粉・鉄片の除去

マグネット装着モデル

MS-123MG

小型振動ふるい機

少量、多品種のふるい作業に最適。

Easy & Quick

- マグネットは3本一体で簡単に外せて楽に清掃できます。
- パッチン錠を外せばふるい部が簡単に外れますので、すばやく洗浄できて連続して多品目のふるい作業が可能です。
- キャスターが付いていますので、必要な場所までスピーディに移動することができます。
- 稼働音がきわめて静かですので、どのような作業環境でも安心してお使いいただけます。
- メンテナンスや交換部品はほとんどありません(ふるいの網は除く)。

Function

- 原料中の鉄粉、鉄片除去
- 粉体・粒体・液体・粘体のふるい作業
- 混入した異物の除去作業
- 混合の前処理・ダマ取り・空気入れ・さばき

Application

食品・健康食品・医薬品・化学製品・陶器セラミック・機械金属・電子部品・公害処理・学術

Performance

※網径φ450

小麦粉	30mesh	250Kg/hr	チョコレートパウダー	20mesh	30Kg/hr
米粉	60mesh	180Kg/hr	オレンジジュース	80mesh	300lt./hr
グラニュー糖	12mesh	100Kg/hr	トウガラシ粉	16mesh	150Kg/hr
粉糖	40mesh	30Kg/hr			

Spec

使用電力	単相100V 50/60Hz 400W	主な材質	オールSUS304
マグネット	12000ガウス 3本		



MS-123標準モデル

Variation

排出口の形状
バリエーション



MS-123VH
＜直下型排出口＞

フタの形状
バリエーション



ホッパー付きフタ



取っ手付きフタ

Dimensions

